



Kabel

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-25...90
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2990
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 100 m, PUR, Bez halogenů, oranžová, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		