




Vestavná zásuvka

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O kroužek



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	12,5
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E12366



Vestavěná zásuvka

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrické připojení


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá