


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0015H08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 30 AC / < 36 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...80

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

912,5

Rozměry [mm]

15 x 15 x 43

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH080MSS0015H08

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
PK =	růžová
OG =	oranžová
VT =	fialová
WH =	bílá