


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080VAS0025E08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
Krytí		IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	1612,5
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 46
Materiály		PVC
Tvarovaný materiál		PVC
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH080VAS0025E08

Elektrické připojení

Kabel: 25 m, PVC, oranžová, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlacené; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Barvy v souladu s DIN 47100

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá