


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK D48 +90/-0 / W25



Oblast nasazení

Provedení

pro klapkový ventil

Mechanická data

Hmotnost	[g]	29
Průměr cílového puku	[mm]	48
Materiály	cílový puk: PA 6; ukazovátko: Silikon RAL 3020; zapuštěný šroub: nerezová ocel (1.4305 / 303); šroub s válcovou hlavou: nerezová ocel (1.4301 / 304); kolík se závitem: \$1_4301; zajišťovací čep: nerezová ocel (1.4301 / 304)	
Utahovací moment	[Nm]	2; (Upevňovací šrouby)

Příslušenství

Dodané položky

Upevňovací šrouby
Tyčky se závitem: 2 x M5 x 10, Nerezová ocel
terče
šroub s válcovou hlavou: 1 x M5 x 6, Nerezová ocel
zapuštěný šroub: 1 x M5 x 8, Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení

1 ks