


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

Prodej ukončen

Náhradní artikly: E12516

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	125,5
Průměr cílového puku	[mm]	65
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	30
Materiály	cílový puk: PVC černá; šrouby: Nerezová ocel	

Upozornění

Obsah balení

1 ks