


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK/IND/BK/65/8



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	62,9
Průměr cílového puku	[mm]	65
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	30
Počet možných pozic spínacích praporků		8
Materiály	cílový puk: PA 6 černá; šrouby: nerezová ocel (1.4302)	

Upozornění

Obsah balení

1 ks