


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK/IND/BL/65/8

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E12517

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	61
Průměr cílového puku	[mm]	65
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	30
Počet možných pozic spínacích praporků		8
Materiály	cílový puk: PA 6 modrá; šrouby: nerezová ocel (1.4302)	

Upozornění

Obsah balení

1 ks