
E17331

Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK IND/RD/102/8

Prodej ukončen



Oblast nasazení		
Provedení		pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	99,6
Průměr cílového puku	[mm]	102
Vzdálenost otvorů	[mm]	130
Výška hřídele	[mm]	30
Počet možných pozic spínacích praporků		8
Materiály		cílový puk: PA 6 červená; šrouby: nerezová ocel (1.4302)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks