



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 250 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-40...90

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

254,012

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, žlutá, Ø 5,6 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm






Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005G04

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá
WH =		bílá