


Adaptér

RSTGB030VAS00.3-03



1 O kroužek

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 600 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...100

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

25,855

Montážní závit

1/2" NPT

Materiály

Nerezová ocel

Tvarovaný materiál

Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E18055



Adaptér

RSTGB030VAS00.3-03

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

1	GN
2	RD
3	BK

BK =	Barvy vodičů :
GN =	černá
RD =	zelená
	červená