




Adaptér

RSTGH040VAS0001-04



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 DC
-----------------	-----	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...90
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	54,431
Montážní závit		1/2" NPT
Materiály		nerezová ocel (1.4401 / 316)
Tvarovaný materiál		nerezová ocel (1.4401 / 316)

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm ² / AWG 22
--

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4401 / 316)
--





Adaptér

RSTGH040VAS0001-04

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá