




Adaptér

RSTGB030ALS00.3-03



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 600 AC/DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-20...100
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Hmotnost [g]	36,287
Montážní závit	M20 x 1,5
Materiály	Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16	

Elektrické připojení - zástrčka	
---------------------------------	--

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno





Adaptér

RSTGB030ALS00.3-03

Připojení

1	GN
2	BK
3	WH

	Barvy vodičů :
BK =	černá
GN =	zelená
WH =	bílá