


Adaptér

RSTGB040ALS00.3-04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 600 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...100

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

36,287

Montážní závit

M20 x 1,5

Materiály

Hliník Eloxováno

Tvarovaný materiál

Hliník, Eloxováno

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: Hliník, Eloxováno; Kontakty: Pozlaceno





Adaptér

RSTGB040ALS00.3-04

Připojení

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá