


Adaptér

RSTGH040ALS00.3-04



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 250 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...90

Mechanická data

Hmotnost [g] 22,68

Montážní závit M20

Materiály Hliník eloxovaný 10...20 µm

Tvarovaný materiál Hliník, eloxovaný 10...20 µm

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hliník, eloxovaný 10...20 µm





Adaptér

RSTGH040ALS00.3-04

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá