


Kabelové provedení

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...105

Krytí IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g] 45,359

Rozměry [mm] 15 x 15 x 40

Materiály PVC

Tvarovaný materiál PVC


Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno





Kabelové provedení

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

Elektrické připojení

Kabel: 0,4 m, PVC, šedá; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno

