




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0002X04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-45...105

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

158,757

Rozměry

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiály

TPE

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí

Upozornění

Obsah balení

1 ks

**Propojovací kabel s konektorem**

ADOAH040MSS0002X04

Elektrické připojeníKabel: 2 m, TPE-S, černá; 4 x 0,75 mm² / AWG 18**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí;
Kontakty: Pozlaceno

**Připojení**

Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá