


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0040E04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...105

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

1424,279

Rozměry [mm]

31 x 14,5 x 31

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040VAS0040E04

Elektrické připojení


Kabel: 40 m, PVC, šedá; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



5: neobsazeno
 Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá