


Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030VAS0020E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...105

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

5238,988

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGB030VAS0020E03

Elektrické připojení


Kabel: 20 m, PVC, šedá; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK =
GN =
WH =

Barvy vodičů :
černá
zelená
bílá