


Vestavěná zásuvka

RDOGF040MSS00.3-04



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...100
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	113,398
Materiály		pouzdro: Mosaz Niklovaný; Těsnění: FKM; Pojistná matice: Mosaz Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Vestavěná zásuvka

RDOGF040MSS00.3-04

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC, žlutá, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá