


Kabelové provedení

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...105

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

63,503

Materiály

TPE

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PVC, šedá; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno

