



No scale drawing available

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 250 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...80

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

22,68

Montážní závit

M16 x 1,5

Materiál převlečné matice

Hliník, Eloxováno

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Uzamčení: Hliník, Eloxováno; Kontakty: Pozlaceno



E18253



Vestavěná zásuvka

RSTGA030ALS00.3-03

Připojení

