

Kabelové provedení

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	204,116
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí;
Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC, Bez halogenů, žlutá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí;
Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm

