


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Elektrická data**

|                                             |     |                     |
|---------------------------------------------|-----|---------------------|
| Provozní napětí                             | [V] | < 125 AC / < 150 DC |
| Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot | [A] | 4                   |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem          | [A] | 4                   |

**Okolní podmínky**

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -15...90 |
| Krytí          |      | IP 67    |

**Mechanická data**

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiály |  | TPU |
|-----------|--|-----|

**Upozornění**

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|




## Y-rozvaděč

ZDO2H045MSS0010B05

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Připojení



Barvy vodičů :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | černá |
| BN = | hnědá |
| BU = | modrá |
| WH = | bílá  |