


**Elektrická data**

Provozní napětí	[V]	10...110 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-15...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	16 x 54 x 127
Počet portů centrálního rozvaděče		8

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------


Centrální rozvaděč

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A



Připojení

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá