




Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...110 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-15...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	18 x 54 x 82
Počet portů centrálního rozvaděče		4

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Centrální rozvaděč

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A



Připojení

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
WH =	bílá
YE =	žlutá