



## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0005B04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC076

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Krytí |  | IP 67 |
|-------|--|-------|

## Mechanická data

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Rozměry | [mm] | 15 x 15 x 42 |
|---------|------|--------------|

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiály |  | TPU |
|-----------|--|-----|

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| Tvarovaný materiál |  | TPU |
|--------------------|--|-----|

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Materiál převlečné matice |  | Mosaz, Niklovaný |
|---------------------------|--|------------------|

## Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|



## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0005B04

## Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; Vysoce flexibilní; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



## Připojení

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                |
|------|----------------|
| BK = | Barvy vodičů : |
| BN = | černá          |
| BU = | hnědá          |
|      | modrá          |