

Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030MSS0002E03



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...80
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	131,7
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49,9
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030MSS0002E03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek



Připojení



BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
GN/YE = modrá
zelená / žlutá