




Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030PLS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 60
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		TPU

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: TPU		




E20431



Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030PLS0005E03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá