


Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/0,35M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20080

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

350

E20442



Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/0,35M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		E20102
Upozornění		
Obsah balení		1 ks