


Světelný senzor

FT-00-PPV-M6



Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OKF; OUF; OOF
---	---------------

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]	20
---------------------------------	----

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]	220
---------------------------------	-----

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]	20
---------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	48
Varianata se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M6
Délka snímací hlavy [mm]	35
Celková délka [mm]	600



Světelný senzor

FT-00-PPV-M6

Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		PU
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel
		ozubené podložky: 2
		Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění		
Obsah balení		1 ks