



Světelný senzor

FT-00-M-V-M6/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20570

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závít snímací hlavy

M6

Celková délka [mm]

2000

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiál vlákna

Akryl

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks