


Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/S

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

80

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

80

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

175; (-5 mm)

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20497



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/S

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Upozornění	
Obsah balení	1 ks