


## Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-E3/1M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20492

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1000

# E20499



## Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-E3/1M

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 20                           |
| Materiál vlákna       |      | sklo                         |
| Materiál hlavy vlákna |      | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| Materiál opláštění    |      | Kovový silikon               |
| Upozornění            |      |                              |
| Obsah balení          |      | 1 ks                         |