


Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20129

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

220; (-10 %)

E20520



Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Upozornění		
Obsah balení		1 ks