


Světelný senzor

FT-00-M-V-E1/1m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

Délka snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

1000

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

E20522



Světelný senzor

FT-00-M-V-E1/1m

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks