


Světelný senzor

FT-00-M-V-M6/1,5M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

101,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Průměr snímací hlavy

[mm]

7

Délka snímací hlavy

[mm]

45

Celková délka

[mm]

1500

Min. úhel ohybu

[mm]

20

E20523



Světelný senzor

FT-00-M-V-M6/1,5M

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	Kovový silikon
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 2
	Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění	
Obsah balení	1 ks