




Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/0,3M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20062

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

300

E20550



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/0,3M

Min. úhel ohybu	[mm]	10
Materiály	Adaptér: PPE	
Materiál vlákna	sklo	
Materiál hlavy vlákna	Hliník	
Materiál opláštění	PVC	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	