




Adaptér

ADAPTER PLUG US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	0,013
Montážní závit		M16
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný





Adaptér

ADAPTER PLUG US-100

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá