


Jednocestná světelná závora

FE-11-E-A-M4R/1m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...70

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy [mm]

15

Celková délka [mm]

1000

Min. úhel ohybu [mm]

30

Materiál vlákna

Akryl

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PE

E20701



Jednocestná světelná závora

FE-11-E-A-M4R/1m

Upozornění

Obsah balení

1 ks