


Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-M4/0,3M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20505

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy

[mm]

15

Celková délka

[mm]

300

E20726



Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-M4/0,3M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Upozornění		
Obsah balení		1 ks