


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0002B08



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

125,5

Rozměry

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH080MSS0002B08

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Stíněný; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



Připojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Barvy v souladu s
DIN 47100

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
WH =	bílá
YE =	žlutá
screen =	Stínění