


Snímací hlava pro světelný senzor

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20765

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

15

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

25

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

45

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

0,007

Varianta se snímací hlavou

přímý



Snímací hlava pro světelný senzor

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Závit snímací hlavy	M5
Celková délka [mm]	konfigurovatelný
Uspořádání vláken	⦿
Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M5 ozubené podložky: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks