


## Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA

Položka již není dostupná - archívní záznam



## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -30...70 |
|----------------|------|----------|

## Mechanická data

|                            |      |                                                 |
|----------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Hmotnost                   | [g]  | 45,8                                            |
| Varianta se snímací hlavou |      | přímý                                           |
| Celková délka              | [mm] | 2000; (Jednostranně předsvorkováno 2 x 1000 mm) |
| Min. úhel ohybu            | [mm] | 30                                              |
| Průměr vlákna              | [mm] | 1                                               |
| Materiál vlákna            |      | PMMA                                            |
| Materiál opláštění         |      | PE                                              |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|