


Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20606

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Applikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-30...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

46

Varianta se snímací hlavou

přímý

Celková délka

[mm]

2000; (Jednostranně předsvorkováno 4 x 1000 mm)

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Průměr vlákna

[mm]

1

Materiál vlákna

PMMA

Materiál opláštění

PE

Upozornění

Obsah balení

1 ks