



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiál vlákna

PMMA

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PE

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)

Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení

1 ks