


Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-M5/16



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF; ODF; OMF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

1000

ODF

Dosah světlovodných vláken [mm]

4

OMF

Dosah světlovodných vláken [mm]

800

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-58...315

Mechanická data

Hmotnost

[g]

197

Varianta se snímací hlavou

přímý

Celková délka

[mm]

900

Min. úhel ohybu

[mm]

19

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

sklo

**Jednocestná světelná závora**

FE-50-V-V-M5/16

Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M8
	upínací kroužky: 2
	O-kroužek: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks