


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Celková délka [mm]

600

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20835



Světelný senzor

FT-00-P-A-M4

Materiál opláštění	PVC
Upozornění	
Obsah balení	1 ks