




Světelný senzor

FT-50-V-V-E4,7



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF; ODF; OMF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

150

ODF

Dosah světlovodných vláken [mm]

1

OMF

Dosah světlovodných vláken [mm]

175

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-58...315

Mechanická data

Hmotnost

[g]

112,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

4,7

Celková délka

[mm]

900

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Upozornění

Obsah balení

1 ks