


Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-M5/16/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

ODF; OMF

ODF

Dosah světlovodných vláken [mm]

4

OMF

Dosah světlovodných vláken [mm]

1000

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-58...315

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

19

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

nerezová ocel (1.4305 / 303)

E20977



Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-M5/16/2M

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------